

品質を左右する微量成分管理実践アプローチ

～半導体・電子材料・電池製造におけるイオン・水分・ガス分析の活用事例～

✓参加無料 ✓リアルセミナー ✓実機展示 ✓相談可能




thermo
scientific
Authorized Distributor

Dionex Inuvion ICシステム
サーモフィッシャーサイエンティフィック



VA-5000/VA-5000WM
シリーズ
マルチガス分析計



APNA-380
窒素酸化物濃度自動測定装置



水分測定装置 CA-310



HORIBA
堀場製作所

日東精工アナリティック株式会社

日時

11/13 (金)

13:30～16:10 ※17:00までメーカー
相談対応可

定員

先着20名様
※1社2名様まで

会場

オザワ科学株式会社 本社2F セミナールーム
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-9-22

名古屋市営地下鉄

東山線：栄駅1番出口より徒歩8分

桜通線：久屋大通駅4番出口より徒歩8分



セミナー概要

半導体・電子材料・電池製造の現場では、微量なイオン、水分、ガスの存在が製品品質や歩留まりに大きな影響を与えます。
本セミナーでは、サーモフィッシャーサイエンティフィック、堀場製作所、日東精工アナリティックの担当者が、最新の分析技術と実際の活用事例を交えながら解説します。
品質管理・不良解析・材料開発に携わる皆様におすすめの内容です。

セミナーで学べること

- ・微量イオン分析による品質管理の最前線
- ・クリーンルーム・電子材料分野における微量ガスモニタリング技術
- ・KF水分計による高精度な微量水分測定の実践ノウハウ
- ・半導体・電子材料・電池分野における最新アプリケーション事例
- ・メーカー担当者への個別相談・実機見学



スケジュール

13:30～13:35 開会・ご挨拶

13:35～14:55 サーマフィッシャーサイエンティフィック株式会社

最先端材料開発・品質管理に貢献するイオンクロマトグラフィー活用事例

・イオンクロマトグラフィー (IC) の基礎

ICアプリケーション スペシャリスト 李 卉（り き）様

・半導体・電子材料・電池分野での活用事例

ICアプリケーション スペシャリスト 豊田 勇哉様

・ラインナップのご紹介

スペシャリスト 山口 俊様

14:55~15:15 実機見学・休憩

会場内に展示された分析装置を自由にご見学いただけます。

15:15~15:35 株式会社堀場製作所

変化を見逃さない微量ガスの常時連続モニタリング技術による品質管理と研究開発

- ・クリーンルーム向けAMCモニタリング技術

- ・シロキサンガス計測による接点不良評価

・電池材料・燃料電池開発におけるガス分析事例

名古屋セールスオフィス 中島 隆聖様

15:35～16:10 日東精工アナリティック株式会社

半導体・電子材料・電池製造におけるKF水分計の活用事例と測定のコツ

・カールフィッシャー水分測定的基础

- ・測定精度向上のポイント

・業界別アプリケーション事例

中部オフィス 小島 久幸様

16:10 閉会

16:10~16:40 ×一力一実機説明会 ※自由参加

各社より展示製品のご紹介をさせていただきますので、ぜひご参加下さい！

参加お申込み書

会社名 事業所名		部署名	
お名前		役職	
ご連絡先	TEL：	メールアドレス	
主な業務	☐ 研究開発 ☐ 品質保証・品質管理 ☐ 工務・施設管理 ☐ 製造・生産技術 ☐ マーケティング ☐ 営業 ☐ その他（ ）		
業種	☐ 半導体 ☐ 電子部品 ☐ 電池(2次電池/蓄電池) ☐ 自動車・自動車部品 ☐ 環境・リサイクル ☐ 金属材料(鉄鋼・非鉄) ☐ 高機能材料(樹脂・フィルム・塗料等) ☐ 研究機関・大学 ☐ 試験/分析機関 ☐ 官公庁 ☐ その他（ ）		
参加目的 (複数回答可)	☐ 業務課題の解決策を探している ☐ 情報収集のため ☐ 設備更新を検討している ☐ 新規導入を検討している ☐ 他社システムとの比較検討 ☐ その他（ ）		

※個人情報の取り扱いについて

お預かりした個人情報は、オサワ科学株式会社・サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社・株式会社堀場製作所・日東精工アナリティック株式会社に共同利用し、個人情報保護に関する法を遵守のうえ、適切に管理・運用いたします。



お申込みは右のQRコードからお申込みいただくか、
または裏面の申し込み欄に必要な事項を記入していただき、
担当営業にお渡しください。

